



Porte-pinces -Mini ER Cylindrique, pour taille de pinces de serrage ER: 11



Données de commande

N° commande	300681 11
GTIN	4069515001441
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Trou débouchant disponible pour arrosage interne.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308878 – 309434, écrous ER de rechange 309580; 309650.

Remarque(s):

Ne convient pas aux opérations de frettage.

Description technique

Queue Ø d	16 mm
Longueur queue L ₁	200 mm
Ø ext. D	16 mm
L ₂	20,5 mm
Pour pinces ER	11 mm
Plage de serrage	0,5 - 7 mm
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/300681-11>
