



## Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 14mm



### Données de commande

N° commande	236603 14
GTIN	4047109208179
Classe d'article	24P

### Description

#### Exécution:

**Tolérance d'alésage:**  $D - 0,1 / + 0,3$

#### Utilisation:

Avec plaquettes 236605 – 236610.

#### Remarque(s):

- **Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.**
- **Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.**
- **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maximal possible par sélection =  $D + 0,5$  mm.**
- **Modèle avec queue PSC disponible sur demande.**

### Description technique

Nombre de dents Z	1
Ø queue ABS® $D_s$	50 mm
Code ISO plaquette	SOGX 040204 10-...
Long. utile $L_1$	56 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Série	KUB Pentron®
Ø nom. D	14
Longueur de col $L_A$	83 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D

Queue	ABS
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 5IP1	239652 5IP1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,38 Nm	211750 0,38