

Garant**Étau 5 axes Xpent, Type: UNI1S****Données de commande**

N° commande	361100 UNI1S
GTIN	4069515003902
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- Excellente accessibilité et parfaitement symétrique.
- Système de serrage flexible et modulaire.
- Toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
- Force de serrage jusqu'à 40 kN avec couple de 90 Nm.
- Les deux modules de serrage peuvent être positionnés individuellement sur le rail de base.
- Plage de serrage et de réglage variable.
- Précision de répétabilité < 0,01 mm.
- Avec alésages 18M16 pour système de serrage à point zéro, mesure étalon 200 mm.

Utilisation:

Idéal pour le véritable usinage sur 5 faces.

En association avec les différents mors, possibilité de réaliser des serrages sur pièces lisses et des serrages de pièces brutes.

Livraison:

Rail de base, broche, rallonge de broche, manivelle / clé 6 pans (pour type 1S), module de serrage fixe, module de serrage mobile. Mors rapporté universel 361138.

Accessoire(s):

Modules de serrage 361105 – 361110, mors intermédiaire 361111, rails de base 361115, broche 361119, rallonges de broche 361120, brides de serrage 361165, clé dynamométrique 656050 réf. 120, douille tournevis 643329, butée de pièce 360094, mors rapportés 361123 – 361138.

Remarque(s):

Mors rapportés adaptés 361123 – 361137 et mors supplémentaires 361140 – 361151 non fournis. Pour la situation de serrage S4, une rallonge de broche supplémentaire 361120 est

nécessaire. Pour une lubrification parfaite de l'outil, nous recommandons la graisse multi-usages 083592 PLUS.

Description technique

Poids	34 kg
Plage de serrage S2	104 - 208 mm
Longueur L	454 mm
Hauteur h	45 mm
Plage de serrage S1	6 - 108 mm
Force de serrage maximale	40 kN
Hauteur corps de base c	125,5 mm
Plage de serrage S3	186 - 290 mm
Série	Xpent
Taille rallonge de broche	100
C ₁	77,5 mm
Largeur B	125 mm
Couple maximal	90 Nm
Code couleur pour accessoires adaptés	Xpent1-2
Dim. ouvertures de clés	10 mm
Dim. ouvertures de clés	5 mm
Largeur rainure n H7	20 mm
Plage de serrage S4	286 - 386 mm
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro
Type de produit	Etaux machine

Accessoires

Mors rapporté universel pour Xpent pour largeur mors b 125 mm

361138 125

Embouts à fourches Type 10

361139 10