



## Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 34,5mm



### Données de commande

N° commande	236603 34,5
GTIN	4047109201187
Classe d'article	24P

### Description

#### Exécution:

**Tolérance d'alésage:**  $D - 0,1 / + 0,3$

#### Utilisation:

Avec plaquettes 236605 – 236610.

#### Remarque(s):

- **Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.**
- **Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.**
- **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maximal possible par sélection =  $D + 0,5$  mm.**
- **Modèle avec queue PSC disponible sur demande.**

### Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Ø queue ABS® $D_s$	63 mm
Nombre de dents Z	1
Code ISO plaquette	SOGX 110408 38-...
Long. utile $L_1$	140 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nom. D	34,5
Longueur de col $L_A$	181 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D

Queue	ABS
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP1	239652 15IP1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP	239652 15IP