


CNMG 120412, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	250214 CA510
GTIN	4960664696918
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120412 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 450 m/min

Description technique

Avance f	0,15 - 0,35 mm/tr
Brise-copeaux	PS
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	1 - 3,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 450 m/min
Application principale	P
Rayon d'angle	1,2 mm

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage