



Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 20mm



Données de commande

N° commande	236603 20
GTIN	4047109181496
Classe d'article	24P

Description

Exécution:

Tolérance d'alésage: $D - 0,1 / + 0,3$

Utilisation:

Avec plaquettes 236605 – 236610.

Remarque(s):

- **Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.**
- **Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.**
- **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø maximal possible par sélection = $D + 0,5$ mm.**
- **Modèle avec queue PSC disponible sur demande.**

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Ø queue ABS® D_s	50 mm
Long. utile L_1	80 mm
Code ISO plaquette	SOGX 060206 18-...
Nombre de dents Z	1
Série	KUB Pentron®
Ø nom. D	20
Longueur de col L_A	112 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D

Queue	ABS
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,0 Nm	211750 1,0
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP2	239652 6IP2