



Porte-outils Pro Eco PWLNR 95°, pour plaquettes PW.., à droite



Données de commande

N° commande	251924 20/08
GTIN	4069515004046
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Arrosage ciblé sur l'arête de coupe.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G1/8 pouce – fourni).

Description technique

Code ISO porte-outils	PWLNR/L 2020K08
Vis de levier	259019 1
Garant sous plaquette	259034 3
Longueur de tête L ₁	32 mm
Série	Pro Eco
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Levier	259016 1
Longueur totale L	125 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Norme	Norme usine
Taille de queue	2 mm
Taille plaquette	8 mm

Fiche technique

Goupille à ressort	259045 1
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/251924-20/08>