

Fiche technique



Porte-outils Pro Eco PCLNL 95°, pour plaquettes PC., gauche



Données de commande

N° commande	250045 20/12
GTIN	4069515004060
Classe d'article	22E

Description

Exécution:

Arrosage ciblé sur l'arête de coupe.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G1/8 pouce – fourni).

Description technique

Levier	259016 1
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Longueur de tête L ₁	26 mm
Longueur totale L	125 mm
Garant sous plaquette	259034 1
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 2020K12
Largeur fonctionnelle L ₄	31 mm
Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	12 mm
Norme	Norme usine
Série	Pro Eco
Vis de levier	259019 1

Fiche technique

Goupille à ressort	259045 1
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/250045-20/12>