

**Porte-outils Pro Eco DDJNL 93°, pour plaquettes DD., gauche****Données de commande**

N° commande	250633 20/15
GTIN	4069515004084
Classe d'article	22E

Description**Exécution:**

Arrosage ciblé sur l'arête de coupe.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G1/8 pouce – fourni).

Description technique

Longueur de tête L ₁	36 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Norme	Norme usine
Levier	259016 1
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2020K15
Taille plaquette	15 mm
Garant sous plaquette	259034 2
Taille de queue	20 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Vis de levier	259019 2
Longueur totale L	125 mm
Goupille à ressort	259045 1

Fiche technique

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/250633-20/15>