



## Porte-outils Pro Eco DDJNL 93°, pour plaquettes DD., gauche



### Données de commande

N° commande	250633 25/15
GTIN	4069515004091
Classe d'article	22E

### Description

#### Exécution:

Arrosage ciblé sur l'arête de coupe.

#### Remarque(s):

Apport de lubrifiant sous la tête via un raccord de tuyau (G1/8 pouce – fourni).

### Description technique

Vis de levier	259019 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Garant sous plaquette	259034 2
Taille plaquette	15 mm
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Levier	259016 1
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2525M15
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Goupille à ressort	259045 1

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/250633-25/15>