



Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4xD, Ø DC m7: 35mm



Données de commande

N° commande	236603 35
GTIN	4047109201194
Classe d'article	24P

Description

Exécution:

Tolérance d'alésage: $D - 0,1 / + 0,3$

Utilisation:

Avec plaquettes 236605 – 236610.

Remarque(s):

- **Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.**
- **Exécution 2xD et 3xD avec queue ABS® disponible sur demande.**
- **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø maximal possible par sélection = $D + 0,5$ mm.**
- **Modèle avec queue PSC disponible sur demande.**

Description technique

Long. utile L_1	140 mm
Code ISO plaquette	SOGX 110408 38-...
Ø queue ABS® D_s	63 mm
Nombre de dents Z	1
Jeu de vis pour plaquettes	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Série	KUB Pentron®
Ø nom. D	35
pour Ø pouce	1 3/8 pouce
Longueur de col L_A	181 mm

Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4xD
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 15IP	239652 15IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 15IP1	239652 15IP1
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP