


Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4xD, Ø DC m7: 25,5mm


Données de commande

N° commande	236603 25,5
GTIN	4047109181700
Classe d'article	24P

Description

Exécution:
Tolérance d'alésage: $D - 0,1 / + 0,3$
Utilisation:

Avec plaquettes 236605 – 236610.

Remarque(s):

- **Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.**
- **Exécution 2xD et 3xD avec queue ABS® disponible sur demande.**
- **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø maximal possible par sélection = $D + 0,5$ mm.**
- **Modèle avec queue PSC disponible sur demande.**

Description technique

Nombre de dents Z	1
Code ISO plaquette	SOGX 080308 24-...
Ø queue ABS® D_s	50 mm
Long. utile L_1	104 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Série	KUB Pentron®
Ø nom. D	25,5
pour Ø pouce	1 pouce
Longueur de col L_A	137 mm

Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4xD
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 8IP1	239652 8IP1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3