

Elingue tubulaire orange 10000 kg, Longueur utile: 5m



Données de commande

N° commande	086285 5
GTIN	4049924501831
Classe d'article	08Z

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l'abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu'au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Description technique

Longueur	10 m
Longueur utile	5 m
Largeur d'élingue	91 mm
Charge simple directe WLL	10000 kg
Charge simple nouée WLL	8000 kg
Charge double WLL jusqu'à 7°	20000 kg
Charge double WLL 7° – 45°	14000 kg
Charge double WLL 45° – 60°	10000 kg
Type de produit	Elingues rondes

