

Garant**Barre d'alésage acier A... SSSCL 75°, pour plaquettes SC.., gauche****Données de commande**

N° commande	260723 25/09
GTIN	4069515004527
Classe d'article	21T

Description technique

Ø queue D_s	25 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Code ISO porte-outils	A25R SSSCR/L09
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Angle d'attaque κ	45 degré
Déport L_3	17 mm
Longueur de col L_1	75 mm
Hauteur de serrage L_2	23 mm
Norme	DIN 8024
Longueur totale L	200 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	9 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Type de queue	Acier
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/260723-25/09>
