



Kit étau magnétique VersaMAG, Type: VERSA-01



Données de commande

N° commande	075917 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Aimant permanent compact et puissant avec étau pour le serrage sans outil de diverses pièces sur des surfaces magnétiques.

- **Optimise chaque poste de travail: Travail propre et sûr pour une grande variété d'applications.**
- **Serrage sûr de pièces pour la phase d'usinage suivante avec différents outils électriques, par ex. meuleuses d'angle, perceuses-visseuses, scies, MULTIMASTER, etc.**
- **Grâce au système innovant à 2 rotors, force de maintien pouvant atteindre 7800 N pour un serrage sûr sur toutes les surfaces magnétiques, même pour les tôles minces (à partir de 4 mm d'épaisseur).**

Livraison:

1 × aimant permanent, 1 × plaque de montage, 1 × étau, 1 × clé à 6 pans creux 3 mm, 1 × sangle d'arrimage.

Description technique

Largeur mors	100 mm
Longueur A	212 mm
Hauteur mors	40 mm
Poids	7,25 kg

Fiche technique

Largeur B	70 mm
Force d'attraction de l'aimant	7800 N
Type de produit	Plateau magnétique