



## Porte-outils Reamax® TS DAH® Zero KOMET Queue cylindrique, long, Pour Ø tête d'alésage D: 27-34,99mm



### Données de commande

N° commande	239940 27-34,99
GTIN	
Classe d'article	27E

### Description

#### Exécution:

Le porte-outils est précontraint et réglé sur une concentricité < 0,005 mm. Pour les précisions de concentricité < 3 µm, durée de vie de l'outil plus longue et sécurité de processus supérieure.

#### Adapté(s) pour:

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

#### Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.

Au besoin, commander séparément la clé à six pans creux.

### Description technique

Long. queue L <sub>s</sub>	56 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	236 mm
Clé à fourche 239901	SW8
Tirette 239900	4
Pour Ø tête d'alésage D	27 - 34,99 mm
Longueur de col A	180 mm
Clé de serrage 239902	SW3 (5Nm)
Ø queue D <sub>s</sub> h6	25 mm
Type de queue	long
Arrosage interne	oui
Type de produit	Embouts Philips

---

## Accessoires

Tirette Type 4

239900 4

Clé pour tirette Taille empreinte SW8

239901 SW8