



Porte-outils Reamax® TS DAH® Zero KOMET Queue cylindrique, long, Pour Ø tête d'alésage D: 35-41,99mm



Données de commande

N° commande	239940 35-41,99
GTIN	4047109280076
Classe d'article	27E

Description

Exécution:

Le porte-outils est précontraint et réglé sur une concentricité < 0,005 mm. Pour les précisions de concentricité < 3 µm, durée de vie de l'outil plus longue et sécurité de processus supérieure.

Adapté(s) pour :

Têtes d'alésage 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Livraison:

Porte-outils complet avec tirette, clé à fourche pour tirette et clé de serrage.

Au besoin, commander séparément la clé à six pans creux.

Arrosage interne: oui

Longueur de col A: 200 mm

Longueur totale L_{tot} : 256 mm

Long. queue L_s : 56 mm

Ø queue D_s h6: 25 mm

Tirette 239900: 5

Clé à fourche 239901: SW10

Description technique

Long. queue L_s	56 mm
Tirette 239900	5
Clé de serrage 239902	SW3 (6 Nm)
Longueur de col A	200 mm
Pour Ø tête d'alésage D	35 - 41,99 mm
Longueur totale L_{tot}	256 mm

Clé à fourche 239901	SW10
Ø queue D _s h6	25 mm
Type de queue	long
Arrosage interne	oui
Type de produit	Embouts Philips

Accessoires

Tirette Type 5	239900 5
Clé pour tirette Taille empreinte SW10	239901 SW10