

**Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 18mm****Données de commande**

N° commande	236603 18
GTIN	4047109187917
Classe d'article	24P

**Description****Exécution:****Tolérance d'alésage:**  $D - 0,1 / + 0,3$ **Utilisation:**

Avec plaquettes 236605 – 236610.

**Remarque(s):**

- **Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.**
- **Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.**
- **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maximal possible par sélection =  $D + 0,5$  mm.**
- **Modèle avec queue PSC disponible sur demande.**

**Description technique**

Long. utile $L_1$	72 mm
Nombre de dents Z	1
Ø queue ABS® $D_s$	50 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Code ISO plaquette	SOGX 050204 12-...
Série	KUB Pentron®
Ø nom. D	18
Longueur de col $L_A$	103 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D

Queue	ABS
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 6IP1	239652 6IP1
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6