



### Pinces de serrage ER Avec joint, ER 16, Ø serrage nominal d: 3mm



#### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 308907 3      |
| GTIN             | 4054631188480 |
| Classe d'article | 39Y           |

#### Description

**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées.

**Produit anti-corrosion:** Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Étanchéité métallique.

**Avantage(s):**

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

**Remarque(s):**

Avec **joint** pour arrosage interne; serrage limité à la cote nominale. **Similaire** ISO 15488-A.

#### Description technique

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Support                    | ER 16       |
| Norme                      | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm      |
| Type                       | 425 E       |
| Ø ext. D                   | 16,7 mm     |
| Longueur totale L          | 27,5 mm     |

Type de produit

Pince de serrage