

**FAHRION®**  
FAHRION PRECISION

### Pinces de serrage ER Avec joint, ER 16, Ø serrage nominal d: 5mm



#### Données de commande

N° commande	308907 5
GTIN	4054631188503
Classe d'article	39Y

#### Description

##### Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.

**Produit anti-corrosion:** Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Etanchéité métallique.

##### Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

##### Remarque(s):

Avec **joint** pour arrosage interne; serrage limité à la cote nominale. **Similaire** ISO 15488-A.

#### Description technique

Support	ER 16
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	$\leq 5 \mu\text{m}$
Type	425 E
Ø ext. D	16,7 mm
Longueur totale L	27,5 mm

## Fiche technique

Type de produit

Pince de serrage