



Pinces de serrage ER Avec joint, ER 16, Ø serrage nominal d: 4mm



Données de commande

N° commande	308907 4
GTIN	4054631188497
Classe d'article	39Y

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.

Produit anti-corrosion: Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Étanchéité métallique.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec **joint** pour arrosage interne; serrage limité à la cote nominale. **Similaire** ISO 15488-A.

Description technique

Support	ER 16
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Type	425 E
Ø ext. D	16,7 mm
Longueur totale L	27,5 mm

Type de produit

Pince de serrage