

## Fiche technique

**FAHRION®**  
FAHRION PRECISION

### Pinces de serrage ER Avec joint, ER 32, Ø serrage nominal d: 16mm



#### Données de commande

N° commande	308987 16
GTIN	4054631126031
Classe d'article	39Y

#### Description

##### Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.

**Produit anti-corrosion:** Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Etanchéité métallique.

##### Description:

Pression de lubrification: Utilisable jusqu'à 120 bars.

##### Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

##### Remarque(s):

Avec **joint** pour arrosage interne; serrage limité à la cote nominale. **Similaire** ISO 15488-A.

#### Description technique

Support	ER 32
Norme	ISO 15488-B
Précision de concentricité	$\leq 5 \mu\text{m}$

## Fiche technique

Type	469 E
Ø ext. D	32,7 mm
Longueur totale L	40 mm
Type de produit	Pince de serrage