

**Porte-lames de tronçonnage KOMET®, Type: A00****Données de commande**

N° commande	240010 A00
GTIN	4047109015302
Classe d'article	24G

Description**Exécution:**

Pour lames 240014 – 240020. Les lames sont serrées latéralement dans le support fendu.

Attention:

Lames non fournies.

Description technique

Pour largeur de lame	2,2 mm
Lame pour tronçonnage: 240014	A00
Type	A00
Hauteur de queue h	16 mm
Hauteur arêtes	12 mm
Pour hauteur de lame	8 mm
Longueur totale L	100 mm
Largeur queue b	11
Type de produit	Porte-outils à vis