

**Porte-outils pour plaquettes réversibles à rayons, Hauteur de queue h: 10mm****Données de commande**

N° commande	240026 10
GTIN	2050001099273
Classe d'article	29W

**Description****Exécution:**

Avec logement rectifié et goujons de positionnement pour montage de plaquettes réversibles à rayons.

**Utilisation:**

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

**Description technique**

Section corps	10 mm
Pour plaquettes réversibles à rayons	R1 – R6
Longueur totale L	103 mm
Largueur queue	10 mm
Hauteur de queue h	10 mm
Type de produit	Porte-outils à vis