

 KOMET

**Outil à dresser KOMET® Forme f, Type: B03**

**Données de commande**

N° commande	240078 B03
GTIN	4047109004030
Classe d'article	24H

**Description**
**Exécution:**

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

**Type d'outils:**

**HSS/Co10** – Pour matériaux difficiles à usiner.

**Remarque(s):**

**Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.**

Type d'outils: HSS Co 10

Prof. perçage: 26 mm

Pour alésages à partir de Ø: 7 mm

Longueur totale: 65 mm

Ø queue: 8 mm

**Description technique**

Prof. perçage	26 mm
Pour alésages à partir de Ø	7 mm
Type	B03
Longueur totale	65 mm
Ø queue	8 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

