

**Porte-lames de tronçonnage KOMET®, Type: A0****Données de commande**

N° commande	240010 A0
GTIN	4047109015319
Classe d'article	24G

**Description****Exécution:**

Pour lames 240014 – 240020. Les lames sont serrées latéralement dans le support fendu.

**Attention:**

**Lames non fournies.**

**Description technique**

Hauteur de queue h	18 mm
Type	A0
Lame pour tronçonnage: 240014	A0
Pour hauteur de lame	10 mm
Hauteur arêtes	14 mm
Pour largeur de lame	2,7 mm
Longueur totale L	125 mm
Largeur queue b	11
Type de produit	Porte-outils à vis