

**Porte-lames de tronçonnage KOMET®, Type: AE****Données de commande**

N° commande	240010 AE
GTIN	4047109015326
Classe d'article	24G

**Description****Exécution:**

Pour lames 240014 – 240020. Les lames sont serrées latéralement dans le support fendu.

**Attention:**

**Lames non fournies.**

**Description technique**

Type	AE
Lame pour rainures de circlips: 240020	A0,9 à A2,15
Hauteur de queue h	18 mm
Hauteur arêtes	14 mm
Pour hauteur de lame	11 mm
Pour largeur de lame	0,9 – 2,15 mm
Longueur totale L	125 mm
Largeur queue b	11
Type de produit	Porte-outils à vis