

**Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 5xD, Ø DC m7: 14,5mm****Données de commande**

N° commande	236604 14,5
GTIN	4047109222786
Classe d'article	24P

Description**Exécution:****Tolérance d'alésage:** D – 0,1 / + 0,35**Utilisation:**

Avec plaquettes 236605 – 236610.

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70%.

Remarque(s):

- **Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.**
- **Exécution 2xD et 3xD avec queue ABS® disponible sur demande.**
- **Perçage excentré jusqu'à $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Ø maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.**
- **Modèle avec queue PSC disponible sur demande.**

Description technique

Code ISO plaquette	SOGX 040204 10-...
Jeu de vis pour plaquettes	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Nombre de dents Z	1
Long. utile L ₁	75 mm
Ø queue ABS® D _s	50 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nom. D	14,5

Longueur de col L _A	103 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,38 Nm	211750 0,38
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 5IP	674252 5IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 5IP1	239652 5IP1