



Plaquette réversible à rayons 12° HSS-Co5, H7, Rayon: R2,5mm



Données de commande

N° commande	240030 R2,5
GTIN	2050001099402
Classe d'article	29W

Description

Exécution:

Entièrement rectifiées, avec quatre rayons identiques. Arêtes dépouillées, pourvues de brise-copeaux, pour des conditions de coupe idéales sur tout le secteur du rayon.

Angle de coupe de 12° pour une utilisation universelle.

Utilisation:

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

Description technique

Rayon R ₁	R2,5
Type d'outils	HSS Co 5
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage