

**Porte-outils pour plaquettes réversibles à rayons, Hauteur de queue h: 25mm****Données de commande**

N° commande	240026 25
GTIN	2050001099303
Classe d'article	29W

Description**Exécution:**

Avec logement rectifié et goujons de positionnement pour montage de plaquettes réversibles à rayons.

Utilisation:

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

Description technique

Pour plaquettes réversibles à rayons	R 8 – 12
Section corps	25 mm
Largueur queue	25 mm
Hauteur de queue h	25 mm
Longueur totale L	125 mm
Type de produit	Porte-outils à vis