



Fluoforet standard (avec collarette) long - Uni, Filetage: M8



Données de commande

N° commande	080755 M8
GTIN	4069515008846
Classe d'article	BAW

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle.
Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet standard (avec collarette).

Standard ou long; avec ou sans collarette.

Utilisation:

Convenient pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pince de serrage ER HOLEX 308964.

Clé de serrage ER 309680.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	2300 min ⁻¹
Ø queue	8 mm
Epaisseur du matériau	0,7 - 4 mm

Fiche technique

Ø perçage	7,3 mm
Puissance d'entraînement recommandée	1,5 kW
Type de produit	fluoforet