



LAMPE DE POCHE A LED Série C, Type: C7



Données de commande

N° commande	081447 C7
GTIN	4058205038379
Classe d'article	04B

Description

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 4× piles AAA LR03 1,5 V, 1× dragonne, 1× bon pour étui de ceinture.

Remarque(s):

2+5 ans de garantie en cas d'enregistrement sur www.ledlenser.com.

Sauf indication contraire ci-dessous, nos produits bénéficient d'une garantie fabricant de

- **Sept ans en cas d'enregistrement en ligne du produit concerné dans un délai de 12 semaines à compter de la date d'achat**
- **Deux ans en l'absence d'enregistrement en ligne ou si l'enregistrement n'est pas effectué en temps opportun; nous octroyons également une garantie de deux ans (sans extension de la période de garantie, sans enregistrement) sur le bon fonctionnement des batteries rechargeables (batteries), du Powercase et de la Batterybox, à compter de la date d'achat.**

Description technique

Format international	LR3
Valeur CRI	70
Flux lumineux	40 lm
Flux lumineux niveau 3	400 lm

Fiche technique

Longueur totale	140 mm
Ø tête	37 mm
Nombre de piles incluses	4
Trousse de ceinture fournie	oui
Durée d'éclairage	1 - 25 h
Portée	100 - 300 m
Référence fabricant	C7
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de pile	Micro, AAA
Ampoule	Module de LED
Rapid Focus	oui
Durée d'éclairage niveau 3	1 h
Puissance	blanc froid
Poids	175 g
Durée d'éclairage niveau 2	2 h
Advanced Focus System (AFS)	oui
Série	Série C
Flux lumineux niveau 2	250 lm
Couleur du boîtier	BLACK
Indice de protection IP	IP 54
Type de produit	lampe de poche

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 081447 C7