



Outil à dresser KOMET® Forme f, Type: B00



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 240078 B00 |
| GTIN | 4047109004009 |
| Classe d'article | 24H |

Description

Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

Type d'outils:

HSS/Co10 – Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.

Type d'outils: HSS Co 10

Prof. perçage: 10 mm

Pour alésages à partir de \varnothing : 2,5 mm

Longueur totale: 50 mm

\varnothing queue: 8 mm

Description technique

| | |
|---|----------------------------------|
| Pour alésages à partir de \varnothing | 2,5 mm |
| Prof. perçage | 10 mm |
| Type | B00 |
| Longueur totale | 50 mm |
| \varnothing queue | 8 mm |
| Type d'outils | HSS Co 10 |
| Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |

