



Outil à dresser KOMET® Forme g, Type: B04



Données de commande

N° commande	240074 B04
GTIN	4047109016538
Classe d'article	24H

Description

Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

Type d'outils:

HSS/Co10 – Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.

Type d'outils: HSS Co 10

Prof. perçage: 45 mm

Pour alésages à partir de Ø: 9 mm

Longueur totale: 75 mm

Ø queue: 8 mm

Description technique

Prof. perçage	45 mm
Longueur totale	75 mm
Type	B04
Pour alésages à partir de Ø	9 mm
Ø queue	8 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

