

**Vérins d'alignement, Hauteur appui max.: 60mm****Données de commande**

N° commande	374905 60
GTIN	4069515012096
Classe d'article	32H

Description**Exécution:**

Construction très robuste; fonte sphéroïdale et acier traité. **Les surfaces de serrage permettent un réglage précis et régulier de la hauteur** avec une précision supérieure à 1/10 mm. La hauteur est réglée à l'aide de la vis moletée ou avec une clé hexagonale. La double action engendre une course importante et un déplacement vertical précis sans décalage latéral.

Utilisation:

En particulier pour les travaux de traçage dans le cas de pièces coulées ou forgées lourdes sur de grandes dimensions.

Livraison:

Élément sphérique interchangeable 375000 inclus.

Remarque(s):

Support plat avec trou de centrage Ø 12 mm pour têtes 375000 – 375030.

Description technique

Hauteur appui min.	47 mm
Réglage hauteur par tour de vis	9 mm
Capacité de charge	28 kN

Fiche technique

Type	6460
Longueur surface de base	63 mm
Largeur surface de base	54 mm
Hauteur appui max.	60 mm
Type de produit	Coins