

**Vérins d'alignement, Hauteur appui max.: 155mm****Données de commande**

N° commande	374905 155
GTIN	4069515012126
Classe d'article	32H

Description**Exécution:**

Construction très robuste; fonte sphéroïdale et acier traité. **Les surfaces de serrage permettent un réglage précis et régulier de la hauteur** avec une précision supérieure à 1/10 mm. La hauteur est réglée à l'aide de la vis moletée ou avec une clé hexagonale. La double action engendre une course importante et un déplacement vertical précis sans décalage latéral.

Utilisation:

En particulier pour les travaux de traçage dans le cas de pièces coulées ou forgées lourdes sur de grandes dimensions.

Livraison:

Élément sphérique interchangeable 375000 inclus.

Remarque(s):

Support plat avec trou de centrage \varnothing 12 mm pour têtes 375000 – 375030.

Description technique

Hauteur appui min.	135 mm
Capacité de charge	175 kN
Réglage hauteur par tour de vis	2 mm

Fiche technique

Hauteur appui max.	155 mm
Type	6460
Largeur surface de base	125 mm
Longueur surface de base	140 mm
Type de produit	Coins