

 **KOMET**
**Outil à dresser KOMET® Forme f, Type: B06L****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 240078 B06L   |
| GTIN             | 4047109017610 |
| Classe d'article | 24H           |

**Description****Exécution:**

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

**Type d'outils:**

**HSS/Co10** – Pour matériaux difficiles à usiner.

**Remarque(s):**

**Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.**

Type d'outils: HSS Co 10

Prof. perçage: 90 mm

Pour alésages à partir de Ø: 14 mm

Longueur totale: 125 mm

Ø queue: 10 mm

**Description technique**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Longueur totale             | 125 mm                           |
| Type                        | B06L                             |
| Pour alésages à partir de Ø | 14 mm                            |
| Prof. perçage               | 90 mm                            |
| Ø queue                     | 10 mm                            |
| Type d'outils               | HSS Co 10                        |
| Type de produit             | Plaquette de coupe pour tournage |

