

Garant**Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 10/06mm****Données de commande**

N° commande	260006 10/06
GTIN	4045197651600
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	10 mm
Code ISO porte-outils	SCLCR/L 1010E06
Longueur de tête L ₁	10 mm
Taille plaquette	6 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Longueur totale L	70 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22

269028 22