



Brides de serrage, Larg. fente x long. totale: 14X125mm



Données de commande

N° commande	371005 14X125
GTIN	4069515012966
Classe d'article	32H

Description

Matière(s):

Trempé, noir.

Description technique

Pour vis de serrage	M12; M14
Longueur totale	125 mm
Type	6314
Largeur rainure	14 mm
Hauteur	20 mm
Largeur	40 mm
Type de produit	Brides de serrage