



Indicateur numérique à levier, longueur bras palpeur 14,5 mm, Plage de mesure par sens / Ø boîtier: 0,9/45mm



Données de commande

N° commande	436501 0,9/45
GTIN	4059192074074
Classe d'article	43A

Description

Exécution:

Indicateur numérique avec affichage numérique et analogique, **lecture 1/1000**.

Modes de mesure: Normal / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilité d'introduire un facteur de correction.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, tige de serrage Ø 8 mm, clé pour palpeur de mesure, palpeur de mesure carbure Ø 2 mm.

Accessoire(s):

Câble de données 498951. Palpeurs de rechange, voir 436210; 436240.

Description technique

Lecture	0,001 mm
Erreur de réversibilité f_u	3 μ m
Force de mesure	0,15 N
Plage de pivotement	2x110 degré

Ecart f_e	5 μm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Norme	Norme usine
Lecture commutable	mm / pouce
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface USB
Méetrologie	numérique
Etalonnage	C5
Type de produit	Indicateur a levier

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/436501-0,9/45>