



### Rondelles, Pour filetages: M6



#### Données de commande

N° commande	375341 M6
GTIN	4069515013406
Classe d'article	32H

#### Description

**Exécution:**

Super-résistantes, planes et trempées, arêtes brisées.

Trempé, noir.

**Utilisation:**

Conviennent particulièrement pour les brides de serrage.

Spécialement conçues pour la construction de gabarits.

#### Description technique

Pour filetages	M6
Epaisseur h	3 mm
Ø ext. d <sub>2</sub>	17 mm
Type	6340
Ø alésage d <sub>1</sub>	6,4 mm
Type de produit	Rondelles