

**Ecrou allongé, Filetage: M12/19****Données de commande**

N° commande	375396 M12/19
GTIN	4069515013734
Classe d'article	32H

Description**Exécution:**

Double longueur de l'écrou haut 375385, deux extrémités plates.

Utilisation:

Pour le vissage contigu de deux goujons filetés.

Matière(s):

Trempé, noir.

Description technique

Longueur totale	36 mm
Filetage	M12/19
#Ouverture de clé SW	19 mm
Sur angle e	20,03 mm
Type	6334
Type de produit	Ecrous

