



Ecrou allongé, Filetage: M24



Données de commande

N° commande	375396 M24
GTIN	4069515013802
Classe d'article	32H

Description

Exécution:

Double longueur de l'écrou haut 375385, deux extrémités plates.

Utilisation:

Pour le vissage contigu de deux goujons filetés.

Matière(s):

Trempé, noir.

Description technique

Type	6334
#Ouverture de clé SW	36 mm
Filetage	M24
Longueur totale	72 mm
Sur angle e	39,98 mm
Type de produit	Ecrous

