

**Fluoforet plat (sans collerette) long - Inox, Filetage: M10****Données de commande**

N° commande	080758 M10
GTIN	4069515014342
Classe d'article	BAW

Description**Exécution:**

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet plat (sans collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables.

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pincés de serrage ER HOLEX 308964.

Clé de serrage ER 309680.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Description technique

Ø perçage	9,3 mm
Ø queue	10 mm
Vitesse de rotation recommandée	2100 min ⁻¹

Fiche technique

Epaisseur du matériau	0,7 - 3 mm
Puissance d'entraînement recommandée	1,7 kW
Pour filetage M	M10
Type de produit	fluoforet