



Plate-forme de travail XL Step, à double accès, Nombre de marches avec plancher: 2X4



Données de commande

N° commande	966151 2X4
GTIN	4003866414116
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Plate-forme de travail robuste, repliable, à double accès, avec grande plate-forme et longerons anodisés résistants à l'abrasion. Marches extra-profondes (92 mm) pour un appui confortable et sûr. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés avec raidisseur. Large patin en plastique bicomposant, également adapté pour les travaux sur surfaces en caillebotis.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Hauteur de plate-forme	0,99 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Hauteur de travail env.	2,99 m
Poids	9,3 kg
Main courante	non

Fiche technique

Réglable en hauteur	non
Exécution marchepied	étagé
Avec garde-corps	non
Matière	Aluminium anodisé
Profondeur plate-forme	300 mm
Amplitude au sol	0,96 m
Accessibilité	des deux côtés
Stabilisateur genoux	non
Largeur plate-forme	600 mm
Nombre de marches avec plancher	2×4
Roulettes	non
Profondeur d'échelon/de marche	92 mm
Type de produit	Plates-formes de travail