



Plate-forme de travail XL Step, à double accès, Nombre de marches avec plancher: 2X2



Données de commande

N° commande	966151 2X2
GTIN	4003866414093
Classe d'article	96Z

Description

Exécution:

Plate-forme de travail robuste, repliable, à double accès, avec grande plate-forme et longerons anodisés résistants à l'abrasion. Marches extra-profondes (92 mm) pour un appui confortable et sûr. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés avec raidisseur. Large patin en plastique bicomposant, également adapté pour les travaux sur surfaces en caillebotis.

Norme:

DIN EN 14183.

Description technique

Hauteur de travail env.	2,49 m
Hauteur de plate-forme	0,49 m
Amplitude au sol	0,8 m
Avec garde-corps	non
Main courante	non
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg

Fiche technique

Poids	5,6 kg
Stabilisateur genoux	non
Roulettes	non
Largeur plate-forme	600 mm
Matière	Aluminium anodisé
Réglable en hauteur	non
Profondeur d'échelon/de marche	92 mm
Profondeur plate-forme	300 mm
Exécution marchepied	étagé
Nombre de marches avec plancher	2×2
Accessibilité	des deux côtés
Type de produit	Plates-formes de travail