

Elingue à chaînes 2 brins, Longueur utile: A2m



Données de commande

N° commande	086426 A2
GTIN	4032378141722
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l'association professionnelle allemande). Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire. Elingues à chaînes **raccourcissables**. Possibilité de réduire la longueur de la chaîne à l'aide de crochets raccourcisseurs à chape.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.

Description technique

Longueur utile	2 m
Ø chaîne	8 mm
Charge admissible WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	2800 kg
Charge admissible WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	2000 kg
Type de produit	Elingues à chaînes

