

**Garant****Porte-outils à vis, droite, Carré / plaquette: 25/09mm****Données de commande**

N° commande	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Classe d'article	21T

**Description technique**

Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Taille plaquette	9 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Sous-plaquette	269005 1
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Code ISO porte-outils	SCLCR/L 2525M09
Longueur de tête L <sub>1</sub>	19 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Sous-plaquette Type 1	269005 1
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 2	269028 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500