

 KOMET

**Outil pour filetage intérieur KOMET®, filetage à droite Forme 55° (Whitworth),
Type: B03**



Données de commande

N° commande	240088 B03
GTIN	4047109017085
Classe d'article	24H

Description

Exécution:

Profil de coupe précis, contrôlé au microscope. Economique grâce aux réaffûtages multiples des faces de coupe.

Références suivies de **L = corps allongé**.

Type d'outils:

HSS/Co10 – Pour matériaux difficiles à usiner.

Remarque(s):

Porte-outils correspondants, voir codes art. 240070 et 240072.

Description technique

Prof. perçage	26 mm
Pour pas	16–50 pas/pouces
Type	B03
Pour alésages à partir de Ø	7 mm
Longueur totale	65 mm
Ø queue	8 mm
Type d'outils	HSS Co 10
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

