


**CNMG 160608, Nuance: CA510**

**Données de commande**

N° commande	250376 CA510
GTIN	4960664697175
Classe d'article	25E

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	1 - 10 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 450 m/min
Brise-copeaux	PH
Condition de coupe	Continue
Avance $f$	0,28 - 0,88 mm/tr
Application principale	P
Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour tournage